

(仕様書別紙①)

物品①: セントラルモニタ

※品名、規格及び数量

発売元	No.	装置名	規格	数量
フクダ電子	セントラルモニタ			
	内訳	セントラルモニタ(12床用)	DS-1712R	1
		リチウムイオンバッテリーパック	BTO-005	1
		SDカード	FSD-64G	1
		CVW-8000 アラーム集計パック	CVW-8000ALM	1
		設定作業		1

※設置(納入)場所 近江八幡市立総合医療センター 臨床工学科  
※電子カルテ等との接続 無  
※廃棄備品等 無

物品②: 除細動器

※品名、規格及び数量

発売元	装置名		規格	数量
フクダ電子	除細動器 DFM100			
		DFM100 Hospital Basic	866199 Basic	3
		DFM100専用カート	989801191240	1

※設置(納入)場所 近江八幡市立総合医療センター 臨床工学科  
※電子カルテ等との接続 無  
※廃棄備品等 無

物品③: AED

※品名、規格及び数量

発売元	装置名		規格	数量
フクダ電子	ハートスタート FRx+e			
		ハートスタート FRx+e	861304e	6

※設置(納入)場所 近江八幡市立総合医療センター 臨床工学科  
※電子カルテ等との接続 無  
※廃棄備品等 無

物品④: 人工心肺装置

※品名、規格及び数量

発売元	No.	装置名	規格	数量
	人工心肺装置(HAS-Ⅲ)			
		ローラポンプリモコン	HASⅢ-PCR	7
		ポンプリモコンケーブル(1500)	HASⅢ-LPC1500	6
		ポンプリモコンケーブル(800)	HASⅢ-LPC800	1
		リモコンホルダ3	HASⅢ-AR3	1
		リモコンホルダ5	特注	1
		φ150ポンプヘッド	HASⅢ-P150S	1
		φ100ポンプヘッド	HASⅢ-P100S	6
		ポンプヘッドケーブル(1000)	HASⅢ-LP1000	7
		ポンプヘッドホルダ(ポール用)スタンダード	HASⅢ-PHS	1
		ヘッドホルダアダプタ(L)	HASⅢ-PAL	1

泉工医科工業

内  
訳

ポンプヘッドホルダ(2連用)	HASⅢ－PHW	1
ポンプバンドセット	HASⅢ－PHB9	1
ポンプツマミセット	HASⅢ－PV9	1
ラベルシール	HASⅢ－SL	1
遠心ポンプコントローラ	HASⅢ－CFP	1
モータユニット(メラ遠心ポンプ用) Aタイプ	HAS－CFP－MA	1
非常用手回し器アダプタ(メラ遠心ポンプ用)	HAS－CM－M	1
非常用手回し器(メラ遠心ポンプ用)	HCS－CM－MP	1
送血レギュレータ	HASⅢ－REA	1
脱血レギュレータ	HASⅢ－REV	1
システムベース	HASⅢ－BS100V	1
UPSユニット(大容量タイプ)	HASⅢ－UPS－D	1
ポンプ制御ユニット	HASⅢ－PC	7
ブランクポンプキャップ	HASⅢ－PB	2
コネクタキャップ	HASⅢ－PCC	1
マルチコネクタケーブル(1000)	HASⅢ－LM1000	3
マルチコネクタケーブル(200)	HASⅢ－LM200	2
電源ケーブル(5000)	HASⅡ－LAC5000	1
サイドポールユニット	HASⅢ－ASP	2
補助ポールホルダ100	HAS－AJ100B	1
補助ポール80	HAS－AP80	1
補助ポール240	HAS－AP240	1
補助ポール用ハンガ	HASⅢ－AF	1
ホリゾンタルバー(ノーマル)	HASⅢ－AHB－N	1
天板	HASⅢ－ATU	1
収納BOX	HASⅢ－ABL	1
モニタ1	HASⅢ－M1	1
モニタ2	HASⅢ－M2	1
モニタ3	HASⅢ－M3	1
モニタ連結バー 3連	特注	1
センサBOX1	HASⅢ－SB1	1
センサBOX2	HASⅢ－SB2	1
センサBOX3A	HASⅢ－SB3A	1
空圧BOX7－8	HASⅢ－SBP78	1
レベルロアーセンサー	HAS－EL2－USL	1
バブル・フローセンサ(1／4)	HAS－EBA1／4	1
バブル・フローセンサ(3／8)	HAS－EBA3／8	1
気泡センサ		1
酸素飽和度センサ	HSAT－S	1
YSI温度プローブ 人工肺用 ITP100－34		1
YSI温度プローブ 人工肺用 ITP100－34(RED)		1
YSI温度プローブ 人工肺用 ITP100－34(BLUE)		1
HPT専用ケーブル HPT－S		1
超音波ジェル	H－USG	1
電子ブレンダユニット(大人用)	HASⅢ－OABL	1
ホースアセンブリ O2(ピン方式)5m		1
ホースアセンブリ AIR(ピン方式)5m		1
映像機器関連 一式		1
平和物産 ヘモクロン シグニチャーエリート	ELITEINT	1
JCT ポース・チューブ鉗子 18cm	AK281-18	2

	フィリップス ORSYS接続費		1
※設置(納入)場所	近江八幡市立総合医療センター 手術室		
※電子カルテ等との接続	有		
※廃棄備品等	有		
※その他	上記以外に、現在使用しているHASⅡから下記の部品を流用し、組立、設置を行うこと。		
	リモコンホルダ4	HASⅢ－AR4	1
	ホルダアーム	HASⅡ－AHA	4
	ローラポンプリモコンアダプタ	HASⅢ－ARA	1
	ポンプヘッドホルダ(ポール用)スタンダード	HASⅢ－PHS	4
	ヘッドホルダアダプタ(S)	HASⅢ－PAS	4
	補助ポールホルダ75	HAS－AJ75BH	3
	補助ポールホルダ100	HAS－AJ100B	1
	補助ポールホルダ200	HAS－AJ200B	2
	補助ポールホルダ300	HAS－AJ300B	6
	補助ポール80	HAS－AP80	1
	補助ポール240	HAS－AP240	2
	補助ポール400	HAS－AP400	3
	補助ポール800	HAS－AP800	1
	補助ポールホルダ水平用	HAS－AJH	2
	汎用テーブル	HAS－ATG	1
	小物入れ	HASⅢ－ABS	1